



Applicazioni

- Automazione Pneumatica, Robotica e manipolazione
- Automotive Process
- Industria tessile, imballaggio, farmaceutica, pesante
- Food Process



Fluido	Aria compressa filtrata lubrificata e non lubrificata
Temperatura	0 °C (-20 °C con aria secca) ÷ + 80 °C
Pressione	1 bar (0.1 MPa) 10 bar (1 MPa)
Dado	acciaio zincato
Asta	acciaio C40 cromato
Guarnizione asta	poliuretano
Testata anteriore e posteriore	alluminio anodizzato
Ghiera testata	acciaio zincato
Bronzina	bronzo sinterizzato
Guarnizioni O-RING	NBR
Paracolpi	neoprene
Pistone	alluminio anodizzato
Guarnizione pistone	poliuretano
Magnete	plastroferrite
Camicia cilindro	acciaio AISI 304
Funzionamento	Semplice effetto magnetico (non magnetico su richiesta). Doppio effetto magnetico (non magnetico su richiesta), stelo singolo o passante, ammortizzato o non ammortizzato.
Sensori consigliato	DSL con staffa AFX



Norma di Riferimento

II 2 GD h T6 -20°C<Tamb<80°C


1907/2006
REACH✓

2011/65/CE
RoHS✓

SILICON
FREE


Serie

Ø mm

Corse

A B

0 3 2

0 0 2 5

- ▲ AB Semplice Effetto Magnetico
- ▲ AD Semplice Effetto Magnetico - Molla in Spinta
- AF Doppio Effetto Magnetico
- ◆ AH Doppio Effetto Ammortizzato Magnetico
- AJ Doppio Effetto Stelo Passante Magnetico
- ◆ AL Doppio Effetto Stelo Passante Ammortizzato Magnetico

032	0010
040	0025
050	0050
063	0080
	0100
	0125
	0150
	0160
	0200
	0250
	0320
	0400
	0500

Ø (mm)	10	25	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500
32	▲●	▲◆	▲◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
40	▲●	▲◆	▲◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
50	▲●	▲◆	▲◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
63	▲●	▲◆	▲◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

A richiesta corse intermedie o superiori.

Ø	KIT CERNIERA CON VITI DI SERRAGGIO		PIEDINO FLANGIA		FISSAGGIO CON 2 PERNI	
						
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
32	ACC 032	MF-21032I	APD 032	MF-13032I	APE 032	MF-18032I
40	ACC 040	MF-21040I	APD 040	MF-13040I	APE 040	MF-18040I
50	ACC 050	MF-21050I	APD 050	MF-13050I	APE 050	MF-18050I
63	ACC 063	MF-21060I	APD 063	MF-13063I	APE 063	MF-18063I

Ø	GHIERA		DADO PER STELI		FORCELLA CON CLIPS	
						
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
32	-	-	ODA00 00 51 C9 ZI	KF-16032I	FC 025	KF-15032PI
40	-	-	ODA00 00 51 D5 ZI	KF-16040I	FC 040	KF-15040PI
50	-	-	ODA00 00 51 E3 ZI	KF-16050I	FC 050	KF-15050PI
63	-	-	ODA00 00 51 E3 ZI	KF-16050I	FC 050	KF-15050PI
32	AGT 032	MF-20032I	-	-	-	-
40	AGT 040	MF-20040I	-	-	-	-
50	AGT 050	MF-20050I	-	-	-	-
63	AGT 050	MF-20050I	-	-	-	-

Ø	TESTE DI BIELLA AUTOLUBRIFICANTI		STAFFA PER SENSORI DSL
			
	Aignep	Univer	Aignep
32	TF 025	KF-17032I	AFX 032
40	TF 040	KF-17040I	AFX 040
50	TF 050	KF-17050I	AFX 050
63	TF 050	KF-17050I	AFX 063